

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.03564

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03564>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	21 mm
D1	41,60 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
H	65 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Hub)	26 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	13,70 N
Saugkraft bei -400 mbar	27,30 N
Saugkraft	41 N
Volumen	33,11 cm ³
Baugröße	50
Nippelfamilie	SC 090

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Art-Nr...:10.01.06.03564

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03564>

Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	22,60 g
Produktfamilie	SPB4f