

Balgsauger (oval)

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Art-Nr.: 10.01.06.03625

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03625>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen




Abmessung (LxB): 35 x 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
b2	8 mm
B1	15 mm
Bk	14 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
d	8,30 mm
d1	11 mm
H	13 mm
H2	5 mm
l2	28 mm
L1	35 mm
Lk	28,50 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
Z (Hub)	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	4,20 N
Saugkraft bei -400 mbar	8,40 N

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauger (oval)

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Art-Nr...:10.01.06.03625

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03625>

Saugkraft	12,60 N
Volumen	2,14 cm ³
Min. Werkstückbreite	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Nippelfamilie	SC 040-AR
Abmessung (LxB)	35 x 15
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1,70 g
Produktfamilie	SPOB1f

Zubehör



SC 040-AR NPT1/8-AG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02581

Anbindungstyp: 040-AR

Anschluss: NPT1/8-AG

Länge L1: 19,5 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nennndurchmesser dn: 3,6 mm