

## Balgsauger (rund)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 14 NBR-ESD-55 N062

### Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 14

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d        | 4,50 mm  |
| d2       | 5,40 mm  |
| D1       | 13,90 mm |
| Dk       | 10 mm    |
| Dmax(S)  | 15,50 mm |
| Ds       | 14,50 mm |
| H        | 22,80 mm |
| H2       | 3,80 mm  |
| H3       | 9 mm     |
| Z (Hub)  | 9 mm     |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

| Attribut                      | Wert                    |
|-------------------------------|-------------------------|
| Saugkraft                     | 1,37 N                  |
| Abreißkraft                   | 5,70 N                  |
| Volumen                       | 1,06 cm <sup>3</sup>    |
| Werkstückradius min. (konvex) | 15 mm                   |
| Baugröße                      | 14                      |
| Faltenanzahl                  | 2,50                    |
| Saugerwerkstoff               | Nitrilkautschuk NBR-ESD |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Balgsauger (rund)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

Materialhärte [Shore A]

55 Shore A

Gewicht

1,50 g

Produktfamilie

FG

### Zubehör



#### SA-NIP N062 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.05668

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 15,9 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



#### SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.06.05669

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 17,9 mm

Einbaulänge: 12 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



#### SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.06.05670

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 19,4 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Balgsauger (rund)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr...:10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

---