

Mono-Base

ISMB 80x80x42

Art-Nr.: 10.01.15.00078

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00078>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB 80x80x42

Mono-Base für Steelplate und Adapterplate



Abmessung (LxB): 80x80


Grundfläche: 80x80 mm

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 42 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	80 mm
d	60 mm
H	42 mm
L	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,19 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Mono-Base

ISMB 80x80x42

Art-Nr.: 10.01.15.00078

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00078>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.: 10.01.15.00003

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.: 10.01.15.00004

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.: 10.01.15.00005

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 30 mm