

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00014>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	91 mm
Ds	81 mm
D1	54,10 mm
G1	G3/8"-AG
H	50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	22,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	150 N
Querkraft	176 N
Querkraft geölte Oberfläche	155 N
Volumen	70,70 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Anschluss	G3/8"-AG

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00014>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	50,10 g
Produktfamilie	SAXB