

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 20 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00032

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00032>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 20 ED-85 M10-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Anschluss: M10-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	23,50 mm
Ds	20,40 mm
D1	20,60 mm
G1	M10-AG
H	25 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	18 N
Querkraft	13 N
Querkraft geölte Oberfläche	9,50 N
Volumen	1,90 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	20
Anschluss	M10-AG

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 20 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00032

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00032>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	21,70 g
Produktfamilie	SAXB