

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 20 ED-85 RA

Art-Nr.: 10.01.42.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00033>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 20 ED-85 RA

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: RA

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4,10 mm
Dmax(S)	23,50 mm
Ds	20,40 mm
D1	20,60 mm
H	31,70 mm
L4	31,80 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	18 N
Querkraft	13 N
Querkraft geölte Oberfläche	9,50 N
Volumen	1,90 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	20
Anschluss	Rechteckadapter

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 20 ED-85 RA

Art-Nr.:10.01.42.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00033>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	24,30 g
Produktfamilie	SAXB