

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 50 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00053>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 50 ED-85 M10-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Anschluss: M10-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	55 mm
Ds	49,60 mm
D1	43,20 mm
G1	M10-AG
H	36,90 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	11,60 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	58 N
Querkraft	78 N
Querkraft geölte Oberfläche	67 N
Volumen	18,90 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	22 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	50
Anschluss	M10-AG

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 50 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00053>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	51,70 g
Produktfamilie	SAXB