

## Roboter-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Art-Nr.:10.03.01.00579

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00579>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger End-of-Arm > Handling-Sets  
ECBPMi > ROB-SET ECBPMi MIT

### Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPMi an Leichtbauroboter



mit: CobotPump mini

für: Mitsubishi


Typ: RV-5AS-FS

enthält: Sauggreifer

und: Schrauben

Evakuierungsgrad: 60 %

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| Lk       | 107 mm    |
| D        | 90 mm     |
| D2       | 20 mm     |
| D mk1    | 46 mm     |
| D mk2    | 31,50 mm  |
| G1       | M4-IG     |
| G2       | G1/4"-IG  |
| G3       | M5-AG     |
| G4       | M12-AG    |
| L        | 126,90 mm |
| L1       | 130,40 mm |
| LG1      | 6 mm      |
| LG2      | 11,50 mm  |

### Technische Daten

| Attribut           | Wert       |
|--------------------|------------|
| Saugvermögen (max) | 1,60 l/min |
| Evakuierungsgrad   | 60 %       |
| Spannung DC        | 24V - DC   |
| Nennleistung       | 7,20 W     |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Roboter-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Art-Nr...:10.03.01.00579

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00579>

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nennstrom              | 0,30 A                  |
| Elektrischer Anschluss | Winkel Steck M12, 8-pol |
| Einsatztemperatur      | 0 ... 40 °C             |
| Schutzart IP           | IP 40                   |
| Gewicht                | 1294 g                  |
| für                    | Mitsubishi              |
| Produktfamilie         | ROB-SET-ECBPM           |

### Zubehör



#### SLG FSGA 2 102x57

Art-Nr...:10.01.10.14043

Länge L: 102 mm

Breite B: 57 mm

Höhe H: 57 mm

Sauggreifertyp: FSGA

Anzahl Saugzellen: 2



#### SLG FSGA 3 102x102

Art-Nr...:10.01.10.14042

Länge L: 102 mm

Breite B: 102 mm

Höhe H: 57 mm

Sauggreifertyp: FSGA

Anzahl Saugzellen: 3

## Roboter-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Art-Nr.: 10.03.01.00579

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00579>



### SLG FSGA 4 102x75.3

Art-Nr.: 10.01.10.14041

Länge L: 102 mm

Breite B: 75,3 mm

Höhe H: 57 mm

Sauggreifertyp: FSGA

Anzahl Saugzellen: 4

## Ersatzteile



### ECBPMi 24V-DC FK

Art-Nr.: 10.03.01.00500

Spannung DC: 24V - DC

Nennstrom: 0,3 A

Elektrischer Anschluss: Federkontakt

Einsatztemperatur: 0 ... 40 °C

Saugvermögen (max): 1,6 l/min

Nennleistung: 7,2 W



### SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04530

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

## Roboter-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Art-Nr...:10.03.01.00579

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00579>



### SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.14621

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig