

Schnellwechselmodul

RMQC 50 YAS IOL LED WB-M8-8 MATCH

Art-Nr...:10.08.09.00039

<https://www.schmalz.com/10.08.09.00039>

Startseite > Vakuumtechnik für die Robotik > End-of-Arm Ecosystem MATCH > Schnellwechselmodul RMQC > RMQC 50 YAS IOL LED WB-M8-8 MATCH

Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH



Kreisdurchmesser D mk: 50 mm

für: Yaskawa


Typ: HC P-Version

Ein- und Ausgänge: IO-Link

Elektrischer Anschluss: Winkel Buchse M8, 8 pol

Ausführung Aufbau: Schnellwechselsystem MATCH

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
----------	------

D	75 mm
---	-------

d	6,40 mm
---	---------

D2	31,50 mm
----	----------

Dmk	50 mm
-----	-------

G1	M8-IG
----	-------

G2	M7-IG
----	-------

G3	M3-IG
----	-------

G4	M4-IG
----	-------

H	28 mm
---	-------

H1	31 mm
----	-------

Lk	200 mm
----	--------

Technische Daten

Attribut	Wert
Ausführung Aufbau	Schnellwechselsystem MATCH
für	Yaskawa
Typ	HC P-Version
Bauform Befestigungselemente	Fluidkanal geschlossen
Anzahl Lastspiele	100000
Ein- und Ausgänge	IO-Link

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Schnellwechselmodul

RMQC 50 YAS IOL LED WB-M8-8 MATCH

Art-Nr...:10.08.09.00039

<https://www.schmalz.com/10.08.09.00039>

Elektrischer Anschluss	WB-M8-8
Kraft axial (max)	500 N
Moment (Y)	40 Nm
Achsversatz max	1 mm
Anzugskraft	50 N
Lösekraft	0 N
mit	E-übertrag elektr / pneum
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Gewicht	304 g

Zubehör



VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

Art-Nr...:10.08.09.00032

Spannung DC: 24V - DC

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,9 ... 8,0 bar

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Nennweite: 5 mm

Nenndurchfluss: 3 m³/h

Typ: RECB