

## Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00158

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00158>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-W G1/8-AG 6

### Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung



Gewinde G1: G1/8"-AG


Schlauchausendurchmesser: 6 mm

Normteilerwerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 20,1 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
----------	------

d	6 mm
---	------

G1	G1/8"-AG
----	----------

dn	4,10 mm
----	---------

D1	11,30 mm
----	----------

H	12,80 mm
---	----------

H1	19,90 mm
----	----------

L	20,10 mm
---	----------

L1	27,10 mm
----	----------

LG1	5,70 mm
-----	---------

SW1	13 mm
-----	-------

SW3	14 mm
-----	-------

### Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp	6-4
Normteilerwerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	30 g

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6


Art-Nr...:10.08.02.00158

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00158>

Produktfamilie

STV

### Zubehör



#### VSL 6-4 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



#### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: Polytetrafluorethylen

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C



#### VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C



## Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr...:10.08.02.00158

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00158>

---