

Steckverschraubung-T

STV-T G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.09.02.00039

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00039>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-T G1/8-AG 4

Steckverschraubung T



Gewinde G1: G1/8"-AG


Schlauchausendurchmesser: 4 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 32,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4 mm
G1	G1/8"-AG
dn	3 mm
D1	8,70 mm
H	11,70 mm
H1	16 mm
L	32,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Normteilerwerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	19,30 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it


Steckverschraubung-T

STV-T G1/8-AG 4

Art-Nr...:10.09.02.00039

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00039>

Zubehör



VSL 4-2 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00013

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00001

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00063

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2,7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PA

Verlegeradius min.: 30 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 20,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C