

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 RP L

Art-Nr.: 10.02.02.03296

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03296>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Dezentrale Ejektoren > Ejektoren mit Abwurfsystem
SEAC RP > SEAC 10 RP L

Tooling-System-Schmalz-Ejektor




Düsendurchmesser: 1 mm

Funktionsweise Ejektor: pneumatischer Luftsparregelung

Bauform Kompaktejektoren: Ausführung links

Druckbereich (Betriebsdruck): 4,0 ... 6,0 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-IG
G4	G1/8"-IG
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1 mm
Evakuierungsgrad	85 %

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 RP L

Art-Nr.:10.02.02.03296

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03296>

Saugvermögen (max)	36 l/min
Saugvermögen (max)	2,10 m³/h
Luftverbrauch Saugen	65 l/min
Luftverbrauch Saugen	3,90 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen	92 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)	4,0 ... 6,0 bar
Gewicht	180 g
Druckbereich (Betriebsdruck)	58,0 ... 87,0
Saugvermögen max.	1,27 cfm
Luftverbrauch Saugen	2,30 cfm
Luftverbrauch Abblasen	3,18 cfm
Max. Vakuum	25,10 inHg
Produktfamilie	SEAC-RP

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)

Zubehör



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

Art-Nr.:10.02.02.03483

Länge L: 45,5 mm

Breite B: 21 mm

Höhe H: 44 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Art-Nr.:10.02.02.03484

Länge L: 45,5 mm

Breite B: 21 mm

Höhe H: 44 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 RP L

Art-Nr...:10.02.02.03296

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03296>



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Art-Nr...:10.02.02.04067

Länge L: 38 mm

Breite B: 20 mm

Höhe H: 11 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Art-Nr...:10.02.02.04068

Länge L: 38 mm

Breite B: 20 mm

Höhe H: 11 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC