

Balgsauger (rund)

FG 9 NBR-CO-55 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03259

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03259>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 9 NBR-CO-55 N016

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	4,10 mm
D1	8,90 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
H	15 mm
H2	3,80 mm
H3	8,20 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,79 N
Abreißkraft	2,30 N
Volumen	0,30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Baugröße	9
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	2,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauger (rund)

FG 9 NBR-CO-55 N016

Art-Nr.:10.01.06.03259

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03259>

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,60 g
Produktfamilie	FG
