

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02980

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02980>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 78

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK


Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	54 mm
dn	8,20 mm
Dmax(S)	84,50 mm
Ds	62 mm
G1	G1/4"-AG
H	54 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm
Z (Hub)	16 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	137,40 N
Abreißkraft	218 N
Volumen	79,42 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	78
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr...:10.01.06.02980

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02980>

Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	71 g
Produktfamilie	FSGA

Ersatzteile



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Part no...:10.01.06.01959

Nippelfamilie: N 019

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 40 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,2 mm

Schlüsselweite SW2: 8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



FGA 78 NK-45 N019 DR

Part no...:10.01.06.02977

Baugröße: 78

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 1,5