

Glockensauger (rund)

SAXM 115 ED-85 SC065

Art-Nr.: 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00010>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > SAXM 115 ED-85 SC065

High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen




Baugröße: 115

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	14 mm
d1	39,60 mm
Dk	28,90 mm
Dmax(S)	129,40 mm
Ds	115,20 mm
H	42,30 mm
H2	14,30 mm
Z (Hub)	20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	549 N
Querkraft	320 N
Querkraft geölte Oberfläche	584 N
Volumen	150,05 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	115

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Glockensauger (rund)

SAXM 115 ED-85 SC065

Art-Nr.: 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00010>

Nippelfamilie	SC 065
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	52,70 g
Produktfamilie	SAXM

Zubehör



SC-A 065 G1/4-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02824

Anbindungstyp: 065

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 8 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 065 G1/4-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02774

Anbindungstyp: 065

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 18 mm

Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 115 ED-85 SC065

Art-Nr.: 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00010>



SC-A 065 G3/8-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02810

Anbindungstyp: 065

Gewinde G1: G3/8"-AG

Einbaulänge: 8 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 065 G3/8-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02648

Anbindungstyp: 065

Gewinde G1: G3/8"-IG

Einbaulänge: 18 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 065 M10-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02825

Anbindungstyp: 065

Gewinde G1: M10-AG

Einbaulänge: 8 mm

Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 115 ED-85 SC065

Art-Nr.: 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00010>



SC-A 065 M14x1.5-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02826

Anbindungstyp: 065

Gewinde G1: M14x1.5-AG

Einbaulänge: 8 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 065 RA L

Art-Nr.: 10.01.06.02817

Anbindungstyp: 065

Einbaulänge: 9,5 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-S 065 FDC-L

Art-Nr.: 10.01.06.02805

Bauform: Reibelem mit Verliersich