

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"




Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 1,8 mm

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| D        | 10,30 mm |
| D2       | 8 mm     |
| dn       | 1,80 mm  |
| G1       | M5-AG    |
| L        | 5 mm     |
| L1       | 16,40 mm |
| L2       | 4,80 mm  |
| L3       | 1,90 mm  |
| LG1      | 4,70 mm  |
| SW1      | 10 mm    |
| SW2      | 4 mm     |

Technische Daten

| Attribut           | Wert      |
|--------------------|-----------|
| Anschluss          | M5-AG     |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |