

Flachsauger (rund)

SGP 34 FPM-65 N033

Art-Nr.: 10.01.01.12919

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12919>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 34 FPM-65 N033

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 34

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11,20 mm
Dk	15,20 mm
Dmax(S)	37,50 mm
Ds	34 mm
H	23 mm
H2	16,80 mm
Z (Hub)	2,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	25 N
Volumen	3,70 cm ³
Baugröße	34
Nippelfamilie	N 033
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauger (rund)

SGP 34 FPM-65 N033

Art-Nr.: 10.01.01.12919

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12919>

Gewicht	5,60 g
---------	--------

Produktfamilie	SGP
----------------	-----