

Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14263

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14263>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Sauggreifer SFF / SFB1 > SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	26,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,60 N
Volumen	0,60 cm ³
Baugröße	15
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	6,20 g
Produktfamilie	SFF

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14263

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14263>

Ersatzteile



SFF 15 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14045

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 0



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm