

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Art-Nr.: 10.01.01.13491

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13491>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Dichtring für SGF-Saugplatte




Baugröße: 150

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 25,9 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	126 mm
Ds	148,50 mm
Dmax(S)	165 mm
H	25,90 mm
Z (Hub)	7,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1060 N
Volumen	119 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2000 mm
Baugröße	150
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	111,20 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Art-Nr.: 10.01.01.13491

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13491>

Produktfamilie	DR-SGF
----------------	--------