

Montageprofil

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Art-Nr.: 26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Greiferbaukasten PXT > Montageprofile MO-PROF PXT > MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen




Länge L: 3.000 mm

Breite B: 25 mm

Höhe H: 30 mm

Form: mit 1 T-Nut

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	25 mm
d	3,50 mm
H	30 mm
L	3000 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Form	mit 1 T-Nut
Gewicht	2.236,70 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Montageprofil

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Art-Nr.: 26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



ROHR-ENTGR VEE

Art-Nr.: 10.01.36.00043

Verwendung Konstruktion: Vakuum-Endeffektor



ROHR-ENTGR PXT

Art-Nr.: 10.01.49.00079



HP-HT 2M8 56 HT-A3

Art-Nr.: 10.07.06.00733

Bauform: Universalhalter

Anbindung Profil: 2x Schrauben M8

Breite B: 56 mm

Verwendung Konstruktion: Halter Tooling Kugelkopf 28,5

Montageprofil

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Art-Nr.: 26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SE-U 1M6 12/18

Art-Nr.: 10.07.06.00719

Anbindung Profil: 1x Schraube M6

Innendurchmesser d: 12 mm

Innendurchmesser d1: 18 mm



HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00722

Anbindung Profil: 2x Schrauben M6

Breite B: 35 mm

Gewinde G: M18x1.5



HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00723

Anbindung Profil: 2x Schrauben M6

Breite B: 35 mm

Gewinde G: M20x1.5

Montageprofil

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Art-Nr.: 26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00712

Anbindung Profil: 2x Schrauben M6

Breite B: 35 mm

Saugeranschluss: G1/4"-AG



HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00715

Anbindung Profil: 2x Schrauben M6

Breite B: 35 mm

Saugeranschluss: G3/8"-AG



HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00716

Anbindung Profil: 2x Schrauben M6

Breite B: 35 mm

Saugeranschluss: G1/4"-IG

Montageprofil

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Art-Nr.: 26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00717

Anbindung Profil: 2x Schrauben M6

Breite B: 35 mm

Saugeranschluss: G3/8"-IG