

Flachsauger (rund)

SGP 24 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.01.12402

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12402>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 24 HT1-60 N016

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 24

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
Dk	10,50 mm
Dmax(S)	25,50 mm
Ds	24 mm
H	10,80 mm
H2	7,30 mm
Z (Hub)	1,70 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	11 N
Volumen	0,85 cm ³
Baugröße	24
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauger (rund)

SGP 24 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.01.12402

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12402>

Gewicht	1,10 g
Produktfamilie	SGP
