

Flachsauger (rund)

SUF 15 SI-CO-55 SC030

Art-Nr.: 10.01.01.14033

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14033>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SUF 15 SI-CO-55 SC030

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	9,80 mm
Dmax(S)	16,80 mm
Ds	15 mm
H	8,90 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	9 N
Abreißkraft	9 N
Volumen	0,22 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Baugröße	15
Schnittstelle Nippelfamilie	SC030
Saugerwerkstoff	Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,70 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauger (rund)

SUF 15 SI-CO-55 SC030

Art-Nr.: 10.01.01.14033

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14033>

Produktfamilie

SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 030 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04288

Anbindungstyp: 030

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04307

Anbindungstyp: 030

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,1 mm