

## Flachsauggreifer (rund)

SUF 10 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14177

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14177>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 10 HT1-60 M5-AG

### Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauhen Oberflächen




Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Vakuumanschluss: M5-AG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	11,20 mm
Ds	10 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
H	13,40 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	1 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4 N
Abreißkraft	4 N
Volumen	0,07 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	10
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Flachsauggreifer (rund)

SUF 10 HT1-60 M5-AG

Art-Nr...:10.01.01.14177

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14177>

Gewicht	1,60 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

### Ersatzteile



#### SC 030 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.02802

Anbindungstyp: 030

Anschluss: M5-AG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 1,8 mm



#### SUF 10 HT1-60 SC030

Art-Nr...:10.01.01.13987

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A