

Flachsauggreifer (rund)

SUF 15 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14179>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 15 HT1-60 M5-AG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Vakuumanschluss: M5-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	16,80 mm
Ds	15 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
H	13,90 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	9 N
Abreißkraft	9 N
Volumen	0,22 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	15
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauggreifer (rund)

SUF 15 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.:10.01.01.14179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14179>

Gewicht	1,90 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 030 M5-AG

Art-Nr.:10.01.06.02802

Anbindungstyp: 030

Anschluss: M5-AG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nennendurchmesser dn: 1,8 mm



SUF 15 HT1-60 SC030

Art-Nr.:10.01.01.13989

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A