

Flachsauggreifer (rund)

SUF 1 SI-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14202

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14202>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 1 SI-55 M3-AG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



Baugröße: 1


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Vakuumanschluss: M3-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	1,10 mm
Ds	1 mm
dn	1 mm
G1	M3-AG
H	4,60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Hub)	0,10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,03 N
Abreißkraft	0,03 N
Volumen	0 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	1
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauggreifer (rund)

SUF 1 SI-55 M3-AG

Art-Nr.:10.01.01.14202

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14202>

Gewicht	0,20 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 010 M3-AG

Art-Nr.:10.01.06.04249

Anbindungstyp: 010

Vakuumanchluss: M3-AG

Einbaulänge: 2 mm

Nenn Durchmesser dn: 1 mm



SUF 1 SI-55 SC010

Art-Nr.:10.01.01.13958

Baugröße: 1

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A