

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03489

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03489>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 10 ED-65 M5-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 10


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: M5-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	5,60 mm
dn	1,80 mm
Dmax(S)	11,30 mm
Ds	9,80 mm
G1	M5-AG
H	17,10 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1,50 N
Abreißkraft	4 N
Querkraft	2 N
Volumen	0,45 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	10
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03489

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03489>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	1,60 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SPI 8 PA SPB1-10

Art-Nr.: 10.01.06.03710

Baugröße: 8

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-10

Ersatzteile



SC 030 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02802

Anbindungstyp: 030

Anschluss: M5-AG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.03489

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03489>



SPB1 10 ED-65 SC030

Art-Nr...:10.01.06.02782

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5