

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 15


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-IG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	9,50 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	19,70 mm
Ds	15,40 mm
G1	G1/8"-IG
H	29 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4,30 N
Abreißkraft	9 N
Querkraft	5 N
Volumen	1,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	15
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	6,60 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SPI 12 PA SPB1-15

Art-Nr.: 10.01.06.03709

Baugröße: 12

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-15

Ersatzteile



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>



SPB1 15 ED-65 SC040

Art-Nr...:10.01.06.02783

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5