

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03494

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03494>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	16,90 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	31,30 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-AG
H	27 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	11 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	14,90 N
Abreißkraft	23,40 N
Querkraft	13 N
Volumen	5,25 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	25
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.03494

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03494>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	7,10 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr...:10.07.01.00309

Außendurchmesser D: 11 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SPI 22 PA SPB1-25

Art-Nr...:10.01.06.03315

Baugröße: 22

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-25

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03494

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03494>



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm



SPB1 25 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02453

Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenzahl: 1,5