

## Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03499

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03499>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

### Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 1,5

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	26,10 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	48 mm
Ds	41,40 mm
G1	G1/4"-IG
H	47,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	16 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	35,90 N
Abreißkraft	46,80 N
Querkraft	24,80 N
Volumen	18,33 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	40
Faltenanzahl	1,50

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.06.03499

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03499>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	22,90 g
Produktfamilie	SPB1

### Zubehör



#### SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr...:10.07.01.00308

Außendurchmesser D: 17,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



#### SPI 33 PA SPB1-40

Art-Nr...:10.01.06.03387

Baugröße: 33

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-40

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.06.03499

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03499>



### SC 050 G1/4-IG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02488

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



### SPB1 40 ED-65 SC050

Art-Nr...:10.01.06.02455

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5