

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03505

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03505>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	56 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,40 mm
G1	G1/4"-IG
H	63,90 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	23,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	166 N
Abreißkraft	200 N
Querkraft	59 N
Volumen	98,36 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03505

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03505>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	78,70 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00364

Außendurchmesser D: 32,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm

Ersatzteile



SC 065 G1/4-IG L MOD

Art-Nr.: 10.01.06.03194

Anbindungstyp: 065

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 36,1 mm

Einbaulänge: 18 mm

Nenn Durchmesser dn: 6,1 mm

Bauform: Verliersicherung

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.06.03505

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03505>



SPB1 80 ED-65 SC065

Art-Nr...:10.01.06.03071

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5