

Balgsauger (rund)

SFB1 20 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04369

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04369>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFB1 20 SI-55 SC040

Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	15,10 mm
Dmax(S)	21 mm
Dk	12,80 mm
Ds	20 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
d2	6,60 mm
H	17,50 mm
H2	4,70 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2,10 N
Volumen	1,18 cm ³
Baugröße	20
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

SFB1 20 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04369

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04369>

Gewicht	1,30 g
Produktfamilie	SFB1

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

SFB1 20 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04369

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04369>



SC 040 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm