

Balgsauger (rund)

SFB1 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04377

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04377>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFB1 30 EPDM-45 SC040

Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	22,20 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	13 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
d2	9,90 mm
H	20,40 mm
H2	4,70 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4,60 N
Volumen	2,88 cm ³
Baugröße	30
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

SFB1 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04377

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04377>

Produktfamilie

SFB1

Zubehör



SC 040 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03414

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02918

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,3 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

SFB1 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04377

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04377>



SC 040 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm