

Glockensauger (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Art-Nr.: 10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

High-Speed Glockensauger (oval)




Abmessung (LxB): 80 x 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bk	24,10 mm
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
d	12,80 mm
H	22,40 mm
H2	3 mm
Lk	74,30 mm
Ls	82,10 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Querkraft	110 N
Querkraft geölte Oberfläche	134 N
Volumen	13 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Nippelfamilie	SC 045-AR
Abmessung (LxB)	80 x 30
Saugerwerkstoff	Elastodur ED

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Glockensauger (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Art-Nr.: 10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	12,20 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAOXM