

Sauggreifer (rund)

SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Art-Nr.: 10.01.30.01146

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01146>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SFG > SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 29,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	25 mm
d	17,40 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,40 mm
H	29,50 mm
L	36 mm
Z (Hub)	6,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalledetektierbar

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren


Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Sauggreifer (rund)

SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Art-Nr...:10.01.30.01146

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01146>



BCG 40 SI-MD-55 SC095

Art-Nr...:10.01.06.04560

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A