

## Kompaktejektor

SCP 30 FS RP

Art-Nr...:10.02.02.01643

<https://www.schmalz.com/10.02.02.01643>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Kompaktejektoren > Kompaktejektoren SCP-FS > SCP 30 FS RP

### Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität



Düsendurchmesser: 3 mm

Saugvermögen (max): 200 l/min


Luftverbrauch Saugen: 420 l/min

Druckbereich (Betriebsdruck): 5,0 ... 6,0 bar

Steuerung Ventil: Fremdsteuerung

Funktionsweise Ejektor: pneumatischer Luftsparregelung

### Konstruktionsdaten



#### Attribut

#### Wert

B 25 mm

d 5,50 mm

G1 G1/4"-IG

G2 G3/8"-IG

H 77 mm

H1 150,50 mm

H2 73,50 mm

H3 20,10 mm

L 112,50 mm

L2 37,50 mm

X1 49,50 mm

X2 69,50 mm

Y1 12 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	3 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	200 l/min
Steuerung Ventil	Fremdsteuerung

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Kompaktejektor

SCP 30 FS RP

Art-Nr...:10.02.02.01643

<https://www.schmalz.com/10.02.02.01643>

Saugvermögen max.	7,06 cfm
Produktfamilie	SCP

Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge