

## Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 150 EPDM-55

Art-Nr.: 10.01.01.13018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13018>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > DR-SGF 150 EPDM-55

### Dichtring für SGF-Saugplatte




Baugröße: 150

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 21,7 mm

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| d2       | 125 mm    |
| Ds       | 148,30 mm |
| Dmax(S)  | 156 mm    |
| H        | 21,70 mm  |
| Z (Hub)  | 3,30 mm   |

### Technische Daten

| Attribut                      | Wert                  |
|-------------------------------|-----------------------|
| Saugkraft                     | 1060 N                |
| Volumen                       | 64,88 cm <sup>3</sup> |
| Werkstückradius min. (konvex) | 2000 mm               |
| Baugröße                      | 150                   |
| Faltenanzahl                  | 0                     |
| Saugerwerkstoff               | EPDM                  |
| Materialhärte [Shore A]       | 55 Shore A            |
| Gewicht                       | 120,20 g              |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)



## Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 150 EPDM-55

Art-Nr.:10.01.01.13018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13018>

|                |        |
|----------------|--------|
| Produktfamilie | DR-SGF |
|----------------|--------|