

Balgsauger für SCG(S)-Greifer


BCG 40 SI-MD-55 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04560>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > BCG 40 SI-MD-55 SC095

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	26 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,40 mm
H	19,50 mm
Z (Hub)	6,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalledetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	8 g