

Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Zubehör STGG > EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft



Nennweite: 2,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: G1/8"-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| B1 | 31,70 mm |
| B2 | 10,70 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| G2 | M5-IG |
| L | 51,70 mm |
| L1 | 56,50 mm |

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------|------------------------|
| Nennweite | 2,50 mm |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Nenndurchfluss | 135 l/min |
| Nenndurchfluss | 8,10 m ³ /h |
| Spannung DC | 24V - DC |
| Gewicht | 0,10 kg |
| Produktfamilie | EMV |

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl



Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr...:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>
