

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr...:10.01.30.01085

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01085>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer  
SCG > SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

### Sauggreifer (rund)




Baugröße: 40

Höhe H: 29 mm

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugertyp: Balgsauggreifer f. SCG(S)

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	42 mm
dn	27 mm
Ds	39,40 mm
G1	M37x1-IG
H	29 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	6,50 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Faltenanzahl	1,50
Gewicht	19,70 g
Haltekraft	N
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /h
Luftverbrauch	l/min

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr...:10.01.30.01085

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01085>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Saugvermögen	m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen	l/min
Produktfamilie	SAUG-SCG

### Ersatzteile



**BCG 40 NBR-ESD-55 SC095**

Art-Nr...:10.01.06.04575

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A