

Blocksauger

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01474

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01474>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Blocksauger VCBL-S4 > VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4



Abmessung (LxB): 120 x 50

Länge L: 120 mm


Breite B: 50 mm

Höhe H: 50 mm

Anordnung: drehbar 360°

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	50 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	34 mm
L	120 mm
L1	145 mm
L2	109 mm
R1	413 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,70 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Blocksauger

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01474

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01474>



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Art-Nr.: 10.01.12.02325

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 140 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 16,5 mm



TV D9 4.3

Art-Nr.: 10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



TV D9 4.3

Art-Nr.: 10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm

Blocksauger

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Art-Nr...:10.01.12.01474

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01474>




VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Art-Nr...:10.01.12.00012

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 15,5 mm



VST VCBL-S DI-RA

Art-Nr...:10.01.12.03318

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm