

Universalhalter

HTR-UNI 2N G2 80

Art-Nr.:10.01.03.00298

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00298>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Halter für Sauggreifer und Federstößel > Universalhalter HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 80

Universalhalter zur justierbaren Befestigung von Sauggreifern



Saugeranschluss: G1/4"-AG
Länge L1: 80 mm
Einsatztemperatur: 0 ... 80 °C
Traversenanbindung: 2 Nutensteine

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4"-AG
G2	M6-AG
G3	G1/4"-IG
H	27,50 mm
L	30 mm
L1	80 mm
L2	70 mm
L3	20 mm
L4	6 mm
LG2	6 mm
W	15 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	200 g
Produktfamilie	HTR-UNI

Universalhalter

HTR-UNI 2N G2 80

Art-Nr...:10.01.03.00298

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00298>



Zubehör



STV-GE G1/4-AG 10

Art-Nr...:10.08.02.00251

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 10 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Länge L: 23,4 mm



STV-GE G1/4-AG 12

Art-Nr...:10.08.02.00208

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 12 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 29 mm



STV-GE G1/4-AG 6

Art-Nr...:10.08.02.00205

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 11,2 mm

Länge L: 15,2 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Universalhalter

HTR-UNI 2N G2 80

Art-Nr.: 10.01.03.00298

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00298>



STV-GE G1/4-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00207

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaußendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 13,9 mm

Länge L: 17,8 mm

Ersatzteile



SAUG-ANB G1/4-AG 80

Art-Nr.: 10.01.03.00292

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Länge L: 80 mm