

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/2-AG 14

Art-Nr.: 10.08.02.00300

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00300>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-GE G1/2-AG 14

Steckverschraubung in gerader Ausführung



Gewinde G1: G1/2"-AG

Schlauchausendurchmesser: 14 mm


Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Außendurchmesser D: 21,5 mm

Länge L: 25 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G1/2"-AG
dn	10,30 mm
L	25 mm
L1	34,50 mm
L2	19 mm
LG1	9,60 mm
SW1	24 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 14 d = 11
Aufbau Schlauchtyp	14-11
Normteilerwerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	52,70 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/2-AG 14

Art-Nr...:10.08.02.00300

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00300>

Zubehör



VSL 14-11 PU MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00038

Außendurchmesser D: 14 mm

Innendurchmesser d: 11 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 100 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C