

Vakuumpumpe

EVE-OG 25 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00020>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen
EVE-OG > EVE-OG 25 AC3 F

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 25 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz: 0,75 kW
Gewicht: 34,5 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	284 mm
B2	17 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G1-1/4"-IG
G5	M8-IG
H	260 mm
H1	380 mm
H2	75 mm
L	568 mm
L2	131 mm
X1	159 mm
X2	120 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	25 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz	0,75 kW
Gewicht	34,50 kg
Stromtyp	AC3

Vakuumpumpe

EVE-OG 25 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00020>



Produktfamilie

EVE-OG

Zubehör



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Art-Nr.:27.02.01.00055

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



VST EVE-OG-25-40

Art-Nr.:10.03.02.00060

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Baugröße: 25-40



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Art-Nr.:22.09.03.00038

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vakuumpumpe

EVE-OG 25 AC3 F

Art-Nr...:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00020>
