

Balgsauger (rund)

FG 52 SI-55 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00585

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00585>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 52 SI-55 N018

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 52


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d2	24,60 mm
D1	52 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
H	48,70 mm
H2	13 mm
Z (Hub)	25 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	28,52 N
Abreißkraft	96 N
Volumen	37,59 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Baugröße	52
Nippelfamilie	N 018
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

FG 52 SI-55 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00585

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00585>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	22,90 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 4 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01066

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium