

Flachsauggreifer (rund)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Art-Nr.: 10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik



Baugröße: 85


Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Anschluss: G1/4-IG

Typ: E

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	62 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,40 mm
LG1	12,40 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	85
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Saugkraft d2	175 N
Saugkraft	300 N
Querkraft	210 N
Volumen	25 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	176 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauggreifer (rund)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Art-Nr.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Faltenanzahl	0
Gewicht	100 g
Produktfamilie	SHFN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Art-Nr.:10.05.03.00023

Außendurchmesser D: 14,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Ersatzteile



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

Art-Nr.:10.01.01.12192

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 19,3 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauggreifer (rund)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Art-Nr...:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr...:10.01.01.12209

Baugröße: 85

Gewinde G1: M10x1.25-IG

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Typ: E



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr...:10.01.01.12209

Baugröße: 85

Gewinde G1: M10x1.25-IG

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Typ: E