

Flachsauggreifer (rund)

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.13238

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13238>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Flachsauggreifer SPF > SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4,10 mm
Dmax(S)	18,50 mm
Ds	16,40 mm
G1	G1/8"-AG
H	16 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	9,80 N
Abreißkraft	11 N
Querkraft	7,90 N
Volumen	0,76 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	13 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	15

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauggreifer (rund)

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Art-Nr.:10.01.01.13238

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13238>

Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	5,90 g
Produktfamilie	SPF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nennndurchmesser dn: 4,1 mm



SPF 15 ED-65 SC040

Art-Nr.:10.01.01.12895

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 10 mm