

Flachsauger (rund)

SFF 40 HT1-60 SC050

Art-Nr.: 10.01.01.14055

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14055>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 40 HT1-60 SC050

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	42 mm
Dk	21,90 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17,10 mm
H	19 mm
H2	6,60 mm
H3	9,50 mm
Z (Hub)	2,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	48,60 N
Volumen	4,33 cm ³
Baugröße	40
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	45 mm
Nippelfamilie	SC 050

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauger (rund)

SFF 40 HT1-60 SC050

Art-Nr.: 10.01.01.14055

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14055>

Gewicht	6,70 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 050 G1/4-AG SW410

Art-Nr.: 10.01.06.04347

Anbindungstyp: 050

Vakuumschlus: G1/4"-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

Art-Nr.: 10.01.06.04348

Anbindungstyp: 050

Vakuumschlus: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm