

## Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14251>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Sauggreifer SFF / SFB1 > SFF 15 SI-55 G1/8-IG

### Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken



Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| Dmax(S)  | 16 mm    |
| Ds       | 15 mm    |
| dn       | 4 mm     |
| G1       | G1/8-IG  |
| LG1      | 8 mm     |
| H        | 26,50 mm |
| SW1      | 14 mm    |
| Z (Hub)  | 1 mm     |

### Technische Daten

| Attribut                | Wert                 |
|-------------------------|----------------------|
| Saugkraft               | 6,60 N               |
| Volumen                 | 0,60 cm <sup>3</sup> |
| Baugröße                | 15                   |
| Faltenanzahl            | 0                    |
| Saugerwerkstoff         | Silikon SI           |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A           |
| Gewicht                 | 6,20 g               |
| Produktfamilie          | SFF                  |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.14251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14251>

### Ersatzteile



#### SFF 15 SI-55 SC040

Art-Nr...:10.01.01.13746

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 0



#### SC 040 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm