

Elektromagnetventil

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.:10.05.01.00070

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00070>




Startseite > Elektromagnetventile EMV > EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 10 mm
Spannung DC: 24V - DC
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Steuerung Ventil: Stromlos offen
Anschlussgewinde: G1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Leistungsaufnahme DC: 32 W

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	62 mm
B1	98,50 mm
d	7 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
H	79 mm
H1	108 mm
L	166,50 mm
L1	174,50 mm
X1	117,50 mm
Y1	30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	10 mm
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss	333,30 l/min
Nenndurchfluss	20 m³/h
Leistungsaufnahme DC	32 W

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Elektromagnetventil

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.:10.05.01.00070

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00070>

Spannung DC	24V - DC
Schließzeit	25 ms
Gewicht	2,51 kg
Produktfamilie	EMV

Zubehör



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Art-Nr.:10.05.01.00061

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 33,8 mm

Gewinde G1: G1/2"-AG

Ersatzteile



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Art-Nr.:10.05.01.00061

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 33,8 mm

Gewinde G1: G1/2"-AG